

Fiche technique du produit

Spécifications



EnerlinX IFM - Interface et module de communication Modbus SL

LV434000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX400...630 ComPacT NS630b...1600 ComPacT NS1600b...3200
Nom De L'Appareil	IFM
Type De Produit Ou Équipement	Module d'interface
Compatibilité De Gamme	Masterpact MasterPacT MTZ Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Complémentaires

Type De Réseau De Communication	Universal Logic Plug sur RJ45 2 ports Modbus, Modbus esclave série9,6...38,4 kbauds sur 1 RJ45
Mode D'Installation	Par clips
Support De Montage	Rail DIN 35 mm
Classe De Précision	Classe 2 alimentation puissance
Tension D'Entrée	25 V CC - 20...10 %
Tension De Sortie	24 V CC
Nombre De Sorties De Courant	3 A
Consommation Électrique	30 mA 24 V CC température ambiante
Puissance Consommée En W	1,635 W
Type De Mémoire	EEPROM stockage de données
Raccordement	Connecteur RJ45 Bornes de type vis
Certifications Du Produit	EAC cULus CE FCC
Normes	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 CEI 60950 IACS E10

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	109 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	73 mm
Poids Du Produit	120 g

Environnement

Degré De Protection Ip	Connecteurs: IP20 Autres pièces: IP30
Humidité Relative	5...85 % à 55 °C sans condensation
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...70 °C
Degré De Pollution	3
Tenue À La Flamme	V0 se conformer à UL 94
Tenue Aux Chocs Mécaniques	+/- 15 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Fréquence De Vibration	5...8,4 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,323 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,949 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,525 cm
Poids De L'Emballage 1	120,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	54
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	7,211 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	432
Hauteur De L'Emballage 3	75 cm
Largeur De L'Emballage 3	60 cm
Longueur De L'Emballage 3	80 cm
Poids De L'Emballage 3	67 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie