

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact MTZ1 - disjoncteur - H3 - 630A - 4P - fixe

LV846443

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPacT
Nom Du Produit	MasterPacT MTZ1
Nom De L'Appareil	MTZ1 06 H3
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Application	Power distribution protection
Description Des Pôles	4P
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Control Unit	Sans unité de contrôle
Compatibilité Produit	unité de contrôle Micrologic 2.0 X unité de contrôle Micrologic 5.0 X unité de contrôle Micrologic 6.0 X unité de contrôle Micrologic 7.0 X unité de contrôle MicroLogic 2.0 Xi unité de contrôle MicroLogic 5.0 Xi unité de contrôle MicroLogic 6.0 Xi unité de contrôle MicroLogic 7.0 Xi
[In] Courant Assigné D'Emploi	630 A à 40 °C
Performance Type	H3 66 kA 415 V CA
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Selectivity Category	Catégorie B
Type De Commande	Bouton-poussoir
Mode D'Installation	Fixe

Complémentaires

Niveau De Performance	66 kA à 220/415 V CA 50/60 Hz 66 kA à 440 V CA 50/60 Hz
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	50 kA à 440 V CA 50/60 Hz 50 kA à 220/415 V CA 50/60 Hz
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	30 kA 3 s 50 kA 1s 50 kA 0,5 s
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	145 kA 220/415 V CA à 50/60 Hz 145 kA 440 V CA à 50/60 Hz
Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	99...121 kA
Sensor Rating	400 A 630 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV
Puissance Dissipée En W	30 W
Durée De Coupure Maximale	25 ms
Temps De Fermeture Maximum	50 ms
Support De Montage	Rails Platine de base
Raccordement Amont	Façade Rear
Raccordement Aval	Façade Arrière
"Pas" De Raccordement	70 mm
Durée De Vie Mécanique	10000 cycle avec maintenance préventive périodique
Durée De Vie Électrique	6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz at In se conformer à EN/CEI 60947-2 AC-23A : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz at In se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz at In se conformer à EN/CEI 60947-3
Hauteur	301 mm
Largeur	346 mm
Profondeur	209 mm
Poids Du Produit	18 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H CEI 61557-12
Certifications Du Produit	CE certificat CEI CE

Environnement

Degré De Protection Ip	IP30 se conformer à EN 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000...5000 m avec réduction de courant

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	40,0 cm
Poids De L'Emballage 1	15,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)