


Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys LX0F - bobine - 110Vcc/ca

LX0FK006

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Bobine de contacteur
Nom De L'Appareil	LX0FK
Type De Circuit De Commande	CA à 50...400 Hz Cc standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	110 V CA 50...400 Hz 110 V CC
Résistance Moyenne	7,53 Ohm accrochage à 20 °C 916 Ohm déverrouillage à 20 °C
Accessoires Associés	CR1F500
Temps De Fonctionnement	50...100 ms déverrouillage 40...80 ms accrochage
Endurance Mécanique	1 Mcycles
Vitesse De Commande Maxi	120 cyc/h à <40 °C

Complémentaires

Plage De Tension Du Circuit De Commande	Accrochage: 0,85...1,1 Uc Déverrouillage: 0,85...1,1 Uc
---	--

Environnement

Poids Du Produit	1,22 kg
------------------	---------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine