

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva - prise mobile industrielle - 16 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP44

PKF16M435

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Mureva               |
| Type De Produit Ou Équipement | Fiche banane femelle |
| Nom De L'Appareil             | Mureva socket        |
| Catégorie De Fiche, Prise     | Basse tension        |
| Description Des Pôles         | 3P+N+T               |
| Type De Réseau                | CA                   |
| Norme De Prise                | Industriel           |

### Complémentaires

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche  | Droit                                           |
| Courant Nominal (In)                   | 16 A                                            |
| Tension Assignée De Service (Us)       | 380...415 V                                     |
| Fréquence Du Réseau                    | 50/60 Hz                                        |
| Position Horaire Du Contact À La Terre | 6 h                                             |
| Matière De Fiche, Prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière Des Contacts                   | Manchons : laiton                               |
| Raccordement                           | Vis imperdables                                 |
| Section De Câble                       | 1...4 mm²                                       |
| Diamètre Extérieur Du Câble            | 8...15 mm                                       |
| Entrée De Câble                        | Défecteur<br>Presse-étoupe                      |
| Type De Filetage                       | Pg 21                                           |
| Poids Du Produit                       | 0,21 kg                                         |
| Hauteur                                | 97 mm                                           |
| Largeur                                | 97 mm                                           |
| Profondeur                             | 153 mm                                          |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                 |
| Code Couleur Tension                   | Rouge                                           |

### Environnement

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normes | CEI 60309-1<br>CEI 60309-2 |
|--------|----------------------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Degré De Protection Ip        | IP44 conforming to CEI 60529                 |
| Tenue Aux Chocs Ik            | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Tenue Au Feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1          |
| Humidité Relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température De Fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 6,500 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 9,500 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 16,500 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 205,000 g |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 17,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 27,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 27,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 2,206 kg  |
| Type D'Emballage 3             | S03       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 20        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 4,800 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                         |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                             |