

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 24VDC

RSB2A080BD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Relais électromécanique Harmony
Nom De Gamme	Relais d'interface
Type De Produit Ou Équipement	Relais enfichable
Nom De L'Appareil	RSB
Description Des Contacts	2 "O/F"
Fonctionnement Des Contacts	Standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	24 V cc
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	8 A à -40...40 °C
Etat Led	Sans
Type De Commande	Sans bouton-poussoir

Complémentaires

Forme Des Broches	Plat (type PCB)
Résistance Moyenne De La Bobine	1440 Ohm réseau : CC à 20 °C +/- 10 %
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	16,8 à 36 V CC
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V se conformer à CEI 60947
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Matière Des Contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	4 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI 8 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
Courant Commuté Minimum	10 mA
Tension De Coupure Maximale	300 V CC se conformer à CEI
Tension De Commutation Minimum	12 V
Pouvoir De Commutation Maximum	2 000 VA/224 W
Charge Nominale Résistive	8 A à 250 V CA 8 A à 28 V CC
Capacité De Commutation Minimum	120 mW à 10 mA, 12 V
Vitesse De Commande	<= 600 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance Mécanique	30000000 cycle
Durée De Vie Électrique	100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 "F" 100000 cycle, 4 A à 250 V, AC-1 "O"

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Temps De Fonctionnement	20 ms fonctionnant 20 ms remise à zéro
Marquage	CE
Consommation Moyenne De La Bobine	0,45 W CC
Seuil De Tension De Retombée	>= 0,1 Uc CC
Données De Fiabilité De La Sécurité	B10d = 100000
Catégorie De Protection	RT I
Niveaux De Test	Niveau A groupe de montage
Position De Montage	Toutes positions
Poids Du Produit	0,014 kg
Vente Par Quantité Indivisible	10
Présentation Du Produit	Produit complet

Environnement

Tenue Diélectrique	1000 V CA entre contacts 2500 V CA entre pôles 5000 V CA entre bobine et contact
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI 61810-1
Certifications Du Produit	UL CSA EAC
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Tenue Aux Vibrations	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-27 5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
Température De Fonctionnement	-40...85 °C (CC)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	3,000 cm
Poids De L'Emballage 1	13,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	2,100 cm
Largeur De L'Emballage 2	2,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	31,100 cm
Poids De L'Emballage 2	147,000 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	350

Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	5,180 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes


Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

RSB2A080BD

Dimensions



Wiring Diagram




NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module


Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)
Y Durability (Number of operating cycles)
Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos ϕ)



Y Reduction coefficient (A)
Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC
Y Current DC
Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.