

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RSL - embase - DEL + protect - 48/60VACDC - racc ressort

RSLZRA2

! La production de ce produit a été arrêtée le: 2 févr. 2021

! Fin de service imminente: 31 déc. 2025

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Relais électromécanique Harmony
Nom De L'Appareil	RSLZ
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Présentation Du Produit	Élément de base
Compatibilité Produit	Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 48 V cc Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 60 V cc
Description Des Contacts	1 F/O
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	6 A
Tension De Commutation	48 V CA/CC 60 V CA/CC
Limites De La Tension Assignée D'Emploi	54 à 72 V 43,2 à 57,6 V
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	< 300 V CA

Complémentaires

Groupe De Produits	RSL_SPRING_TERS_48-60
Forme Des Broches	Plat
Disposition Des Contacts	Séparé
Mode De Raccordement	Bornes à ressort, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout Bornes à ressort, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24 à AWG 16) rigide sans embout
Code De Compatibilité	RSLZ
Force De Serrage	10...40 N
Mode De Fixation	Ressort de compression plastique (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	3,6 kV
Catégorie De Surtension	III
Degré De Pollution	3
Vente Par Quantité Indivisible	10
Largeur Hors Tout Cao	6,2 mm
Hauteur Hors Tout Cao	78,6 mm
Profondeur Hors Tout Cao	101 mm
Poids Du Produit	0,023 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Normes	CEI 61984 UL 508
Certifications Du Produit	CSA GOST
Marquage	CE
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,2 cm
Poids De L'Emballage 1	26 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	7,1 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	10,8 cm
Poids De L'Emballage 2	263 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	300
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	8,436 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être


 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs


Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Dimensions




Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2