

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CA - filtre capot IP55 ou CEM - découpe 291x291mm



NSYCAF291L55

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CA
Type De Produit Ou Équipement	Filtre
Compatibilité De Gamme	ClimaSys ClimaSys CV
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Pour capot CME IP55, 291 x 291 mm
Quantité Du Lot	Lot de 5
Adapté Pour	291 x 291 mm découpe
Largeur	280 mm découpe:
Hauteur	280 mm découpe:
Epaisseur	8 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	48,0 cm
Poids De L'Emballage 1	41,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises