

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace, détecteur de présence et de mouvement Anth., spécial rénovation, 2 fils

S540524

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Détecteur de présence
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Nuance De La Couleur	Anthracite
Type De Charge	Ampoule incandescence 230 V CA 40...350 W Ampoule halogène 230 V CA 40...350 W
Type D'Emballage	Capot de protection
Information Additionnelle Du Système D'Installation	Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Type De Protection	Fusible de protection
Zone De Détection De Mouvement	Aire de détection 10 x 20 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Zone De Détection De Présence	Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Angle De Détection	112°
Modes De Sélection	M: manuel A: automatique
Réglage De L'Intensité Lumineuse	5...1000 lx
Temporisation	5 s...20 min
Plage De Temporisation	5 s...20 min
Configuration Du Câblage	Type 2 fils sans neutre
Nombre De Broches En Parallèle	pour 1 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle40 W pour 2 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle50 W pour 3 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle80 W
Auxiliaires Connectés	Maximum 3 détecteurs en parallèle pour une charge
Nombre De Sorties	2 bornes à vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale PA6: incruster PC (polycarbonate) GF10: boîtier PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Par vis
Hauteur De Montage	1...1,4 m
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50,3 mm
Profondeur D'Encastrement	32 mm
Poids Du Produit	0,0822 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Coefficient De Déclassement	Avec déclassement de 5 W/°C au dessus de 25 °C
Degré De Protection Ip	IP20
Tenue Aux Chocs Ik	IK04
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...35 °C
Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Normes	2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC EN 61000-6-2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,0 cm
Poids De L'Emballage 1	154,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	2,303 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE