

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU303318

## Unica - prise 2P - bornier à vis - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Alimentation externe
Fonction produit	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P avec obturateurs
Standard de prise	Européen
Description standard de la prise	Sans terre

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A, 250 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...4 mm <sup>2</sup> câble(s), 2 - rigidité du câble: souple 0...4 mm <sup>2</sup> câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
Capacité coupe-charge minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
Durée de vie électrique	10000 cycle (cos phi: 0.8)
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Matière	Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR Bornes : CuZn37 Couvercle de mécanisme : PC
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Film plastique souple : lot de 1
Normes	IEC 60884-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Certifications du produit	Aenor NF

## EAC

Profondeur d'encastrement	27,5 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,028 kg
Traitement de surface	Non traité

**Environnement**

Température de fonctionnement maximale	-5...35 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène