


Fiche technique du produit

Spécifications



Back-UPS SX3 - onduleur r gulation automatique de tension - 500VA - prises IEC

SX3500CI

! Fin de service le: 30 juin 2019

! Arr t de commercialisation

Statut commercial: Arr t de commercialisation

Pr sentation

Lead Time G n ralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entr�e Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	300 W
Puissance Nominale En Va	500 VA
Type De Produit Ou �quipement	Onduleur (UPS)
Type De Connexion Sortie	3 CEI 60320 C13 1 CEI Jumpers
Longueur De Câble	1,83 m
Nombre De Câbles	1

Batteries & dur e de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacit�	View Efficiency Graph
Batteries Pr�-Install�es	0
Cr�neau De Batterie Vide	0
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	4700 W nominal
Runtime �tendu	0
Batterie De Remplacement	APCRBC114

G n ralit s

Equipement Fournis	manuel utilisateur
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	18,5 cm

Clause de non responsabilit  : Cette documentation n'est pas destin e   remplacer ni ne peut servir   d terminer l'ad quation ou la fiabilit  de ces produits dans le cadre d'une application sp cifique

Largeur	11,5 cm
Profondeur	21,3 cm
Poids Du Produit	5,2 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Du Réseau	45...65 Hz
Limites De La Tension D'Entrée	160...280 V
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	2 A
Courant Commuté	7 A

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	300 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50 Hz synchronisation vers réseau 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
Type Ups	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde approchée
Puissance Configurable Max. (Va)	500 VA
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications Du Produit	CE GOST NEMKO
Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
Niveau Acoustique	45 dBA

Communication et gestion

Paneau De Configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	273 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	25,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	19 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,1 cm
Poids De L'Emballage 1	5,68 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	80 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	62 kg
Scc14	60731304307428

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)