

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon - câble Bus X de chaînage pour racks - 2 connecteurs SUB-D 9 - 12m

TSXCBY120K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de raccordement
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Câble de raccordement
Désignation D'Accessoire / De Pièce Détachée	Câble X pour bus en cascade
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Pour configuration multi-racks

Complémentaires

Longueur De Câble	12 m
Raccordement Électrique	2 connecteurs SUB-D 9
Poids Du Produit	1,26 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	40,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,900 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ☒ Sans Svhc Reach
- ☒ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ☒ Sans Mercure
- ☒ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises