

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Bloc de secours antipanique - bloc phares - SATI - IP42

OVA58923

- !

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2019
- !

Fin de service le: 30 juin 2019

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	2 x 12 V 7,2 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	Halogen H3 2 55 W: coupure secteur

Complémentaires

Type De Lampe	Lampe halogène
Montage De L'Appareil	Saillie mural
Type De Plastron	Verre minéral
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	33 VA
Puissance Consommée En W	14,85 W
Consommation Électrique	143 mA
Autonomie	1 h
Temps De Charge	24 H
Flux Lumineux	1500 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	440 mm
Largeur	252 mm
Profondeur	230 mm
Poids Du Produit	7,5 kg

Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN 60598-2-22 NF C 71-801 Directive BT NF C 71-820 NF C 32-070 NF AEAS NF C 71-805
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...30 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK08
Degré De Protection (Ip)	IP42

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	22,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	24 cm
Longueur De L'Emballage 1	47,5 cm
Poids De L'Emballage 1	6,916 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)