

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - connecteurs RJ45 S-One - Cat.6 UTP non blindé

VDIB17726U96

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Type De Produit	Prise réseau RJ45
Présentation Du Produit	Conception monobloc
Nuance De La Couleur	Organisateur des fils: bleu (ABS + PC) Connecteur: gris foncé (ABS + PC)
Configuration Des Couleurs De Blindage	568 A/B
Type D'Emballage	Carton
Quantité Du Lot	Lot de 96

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	1,5 A à 25 °C
Tension Test	1000 V CA/CC pic, entre contacts
Résistance De Contact	20 mOhm
Résistance D'Isolément	Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge Awg	AWG 24...AWG 23
Durabilité	750 cycle
Atténuation Du Couplage	>= 35 dB à 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB à 100...1000 MHz
Broche De Contact	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Force De Traction	50 N pendant 60 s
Affaiblissement De Conversion	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB à 1...250000 kHz
Type D'Outil	Sans outil
Diamètre Extérieur Du Câble	0,9...1,4 mm
Type De Câbles Lan Compatibles	UTP
Catégorie De Réseau De Communication	6
Applications Supportées	1000BASE-T
Protocoles	VoIP (Voice IP) PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence De Transmission	0...250 MHz
Type D'Espace	S-One
Hauteur	28 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur	33 mm
Largeur	18 mm
Région Cible	Europe

Environnement

Plage De Température Opérationnel	-40...70 °C
Catégorie Climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue À La Flamme	UL94-V0
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-4 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 CEI 60512-99-002

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	3 cm
Longueur De L'Emballage 1	2 cm
Poids De L'Emballage 1	8 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	96
Hauteur De L'Emballage 2	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	36,3 cm
Longueur De L'Emballage 2	16,4 cm
Poids De L'Emballage 2	969 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	960
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	11 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises