

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - coffret en saillie - 3 rangées 18 modules

PRA13753

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Pragma
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	426 mm extérieur:
Hauteur	600 mm
Profondeur	125 mm
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	18
Nombre De Rangées Horizontales	3
Classe D'Isolation Électrique	Classe II Double isolation
Équipement Fournis	1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur 3 x bornier
Type De Porte	Sans

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	36
Nombre Total De Modules De 18 Mm	54
Puissance Dissipée En W	56 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
Type De Rail	DIN
Entrée De Câble	Plaques amovibles Jonction Plaques découpées Câble ou tube
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jdb	Compatible XE
Nombre De Borniers	1 terre (rapide) avec 38 départs 2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	6 x 25 mm ² pour terre 32 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² pour phase / neutre 12 x 16 mm ² pour phase / neutre
Matière Du Coffret	Partie arrière :techno plastique Face avant :techno plastique

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays Cible	France

Environnement

Tenue Au Feu	Partie arrière : 750 °C Face avant : 750 °C
Degré De Protection Ip	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie De Surtension	II
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	51,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	68,000 cm
Poids De L'Emballage 1	4,750 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	120,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	108,660 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité