

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc

RM35LM33MW

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Relais de contrôle Harmony
Type De Relais	Relais de contrôle de niveau
Type De Produit Ou Équipement	Relais de contrpôle de niveau
Nom Du Relais	RM35L
Paramètres Surveillés Par Le Relais	Détection par sondes résistives
Temporisation	Réglable 0,1...5 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
Capacité De Commutation En Va	1250 VA
Courant Commuté Minimum	10 mA à 5 V CC
Courant Commuté Maximum	5 A CA/CC
Consommation D'Énergie	5 VA CA
Plage De Mesure	250 Ohm...1 MOhm
Catégorie D'Emploi	AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 AC-13 se conformer à CEI 60947-5-1 AC-14 se conformer à CEI 60947-5-1 AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1 DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
Description Des Contacts	2 "O/F"

Complémentaires

Temps De Réinitialisation	1750 ms
Tension De Coupure Maximale	250 V CA/CC
[Un] Rated Nominal Voltage	24...240 V CA/CC 50/60 Hz non self-powered
Limites De La Tension D'Alimentation	20,4...264 V CA/CC
Tolérance De Tension De Fonctionnement	- 15 % + 10 % Un
Consommation D'Énergie	1,5 W CC
Contacts De Sortie	2 "OF"
Courant De Sortie Nominal	5 A
Retard À La Mise Sous Tension	0,6 s
Précision De Mesure	+/-10 % de la valeur pleine échelle +/- 20 % pour gamme HS
Précision De Répétition	+/- 2 % pour temporisation
Erreur De Mesure	0,5 %/°C avec variation de température

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Echelle De Sensibilité	0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité) 5...100 kOhm St (sensibilité normale) 50...1000 kOhm HS (Haute Sensibilité)
Réglage De Sensibilité	5...100 %
Courant D'Alimentation Maximal Des Détecteurs	1 mA
Capacité Du Câble	1 nF à HS (Haute Sensibilité) pour câble de sonde 2,2 nF à St (sensibilité normale) pour câble de sonde 4,7 nF à LS (faible sensibilité)
Marquage	CE : 73/23/EEC CE : CEM 89/336/EEC
Catégorie De Surtension	III se conformer à CEI 60664-1
Résistance D'Isolement	> 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à CEI 60255-5 > 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à CEI 60664-1 > 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à CEI 60255-5 > 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à CEI 60664-1 > 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à CEI 60255-5 > 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à CEI 60664-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V se conformer à CEI 60664-1
Position De Montage	Toutes positions sans déclassement
Mode De Raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² (AWG 20 à AWG 11) rigide sans embout Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24 à AWG 12) souple avec embout
Couple De Serrage	0,6...1 N.m se conformer à CEI 60947-1
Matière Du Boîtier	Plastique auto-extinguible
Signalisation Locale	pourrelais allumé DEL (jaune) pourpuissance ON DEL (vert) pourchronomètre allumé DEL (jaune)
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à CEI 60715
Endurance Électrique	100000 cycle
Endurance Mécanique	30000000 cycle
Vitesse De Commande	<= 360 opérations/heure pleine charge
Plage De Mesure	0.25...1000 kOhm
Données De Fiabilité De La Sécurité	B10d = 170000 MTTFd = 182,6 années
Largeur	35 mm
Type De Commande	Sans bouton de test

Environnement

Immunité Aux Micro Coupures	100 ms CC 90 ms CA
Compatibilité Électromagnétique	Norme d'émission pour environnements industriels conforming to CEI 61000-6-4 Norme sur l'émission pour environnements résidentiel/commerciaux/industrie léger conforming to CEI 61000-6-3 Immunité des environnements industriels conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
Normes	CEI 60255-6
Certifications Du Produit	CSA GL UL C-Tick GOST
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Température De Fonctionnement	-20...50 °C
Humidité Relative	95 % à 55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes) IP30 se conformer à CEI 60529 (gaine)
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Tension D'Essai Diélectrique	2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à CEI 60255-5 2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à CEI 60664-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,700 cm
Poids De L'Emballage 1	141,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	48
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,448 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	384
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	65,660 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)


Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)


Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Dimensions and Mounting



Level Control Relays

Wiring Diagram




Technical Description

Function Diagrams

Control of Two Levels

Fill/Empty function



Legend

U_n Supply voltage

(1) Min. level


(2) Max. level

11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections


Relay status: black color = energized.

Control of One Level


Empty function T on




Empty function T off



Fill function T on



Fill function T off



Legend

- Tt Time delay after crossing of threshold
- Un Supply voltage
- (1) Level threshold
- 11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections
- Relay status: black color = energized.