

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - Carte électronique option ethernet tcp/ip atv32 lxm 32

VW3A3616

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Altivar
Type De Produit Ou Équipement	Module de communication
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de communication

Complémentaires

Accessoires Associés	Lexium 32M
Compatibilité De Gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Protocole De Communication	Modbus TCP Ethernet IP
Raccordement Électrique	1 connecteur RJ45, Ethernet IP 1 connecteur RJ45, Modbus TCP
Vitesse De Transmission	10/100 Mbps
Adressage	Adressage IP manuel, BOOTP ou DHCP
Mode D'Échange	Half duplex et full duplex
Service Communication	Jusqu'à 8 raccordements (comprend les connexions de Modbus TCP/Ethernet IP) pour Ethernet IP/Modbus TCP Agent FDR pour Ethernet IP/Modbus TCP Lecture registres de maintien (03), 63 mots max pour Modbus TCP Lecture registres d'entrée (04), 63 mots max pour Modbus TCP Écriture de registre simple (06) pour Modbus TCP Écriture registres multiples (16), 63 mots max pour Modbus TCP Lire/écrire les registres multiples (23) pour Modbus TCP Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus TCP Diagnostic (08) pour Modbus TCP Scanner des E/S : lecture/écriture, 6 mots maximum pour Modbus TCP Surveillance communication pour Modbus TCP SNMP agent pour Ethernet IP Profil CiA 402 et profil d'entraînement VCA ODVA selon hiérarchie Maître/Esclave pour Ethernet IP Surveillance de com fixe ajustée par adaptateur de scanner IP Ethernet (maître) pour Ethernet IP
Type D'Affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau) 1 DEL pour activité du port Ethernet 1 DEL pour activité port Modbus TCP
Poids Du Produit	0,3 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,200 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	6,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	60,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,590 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises