

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Inter volet-roulant - verrouill méca haut/ bas Avec plaque -Anthracite

S460208

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2023

❗ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Ovalis
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur
Présentation Du Produit	Produit complet
Nuance De La Couleur	Anthracite
Nombre De Sorties	3 bornes sans vis

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Fonction Interrupteur	Volets roulants
Nombre De Touches	2
Commande	Enjoliveur
Verrouillage Mécanique	Vérouillage mécanique entre Haut et Bas
Description Des Contacts	"F"
Mode De Fixation	Par vis
Finition De La Surface	Brillant
Courant Assigné D'Emploi	6 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée De Vie En Cycles	20000 cycle
Endurance Électrique	20000 cycle
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur D'Encastrement	31,2 mm
Poids Du Produit	0,048 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	5 pièces
Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Tenue Diélectrique	2000 V
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications Du Produit	N NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D
Caractéristique D'Environnement	Alcool Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Décolorant Résistant aux UV Huile

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,2 cm
Poids De L'Emballage 1	56,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	17,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	35,5 cm
Poids De L'Emballage 2	735,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	3,434 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Matériaux À Faible Impact Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

43

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Svhc Reach

✓

Sans Métaux Lourds Toxiques

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conforme

Déclaration RoHS UE

Régulation Rohs Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises