

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - filtre passif - 14A - 460V - 60Hz - pour variateur de vitesse

VW3A46160

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Filtre passif
Application Spécifique Du Produit	Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 71
[Us] Tension D'Alimentation	480 V +/- 10 %
Fréquence D'Alimentation	60 Hz +/- 2 %
Quantité Par Variateur	1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61W moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71P moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71W moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV650 montage au mur, moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 7,5 kW/10 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV950 montage au mur, moteur: 7,5 kW/10 hp
[In] Courant Assigné D'Emploi	14 A pour entrée 14,5 A pour sortie
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Thdi	10 % pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 7,5 kW/10 hp 10 % pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 7,5 kW/10 hp 10 % pour variateur de vitesse ATV71P moteur: 7,5 kW/10 hp 10 % pour variateur de vitesse ATV71W moteur: 7,5 kW/10 hp 5 % pour variateur de vitesse ATV61W moteur: 7,5 kW/10 hp 5 % pour variateur de vitesse ATV630 moteur: 7,5 kW/10 hp 5 % pour variateur de vitesse ATV650 moteur: 7,5 kW/10 hp 5 % pour variateur de vitesse ATV930 moteur: 7,5 kW/10 hp 5 % pour variateur de vitesse ATV950 moteur: 7,5 kW/10 hp
Courant Maximal	1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
Rendement	98 %
Pertes Thermiques	184 W
Facteur De Puissance	1 (150 % de courant réseau) 0,85 (75 % de courant réseau) 0,99 (100 % de courant réseau)
Raccordement Électrique	X1-1...X2-3 bornier, capacité de raccordement: 0,5...10 mm ² A, B bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm ²
Classe D'Isolation Électrique	Classe F

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	20 kg
------------------	-------

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 IP55 (installation du coffret)
Tenue Aux Vibrations	2 mm crête-à-crête (f= 5...13,2 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 0,7 gn (f= 13,2...150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Humidité Relative	5...85 % sans condensation
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	45...60 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C) 5...45 °C (sans réduction de courant)
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...55 °C stockage dans l'emballage d'origine -25...65 °C durant le transport
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant > 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
Normes	IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-4 CEI 61000-3-12 Recommandation technique G5/4 IEC 61000-2-2 CEI 61000-3-2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	56,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	60,0 cm
Poids De L'Emballage 1	27,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		
Déclaration REACH		
Directive Rohs Ue		
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)		
Déclaration RoHS UE		
Régulation Rohs Chine		
Déclaration RoHS pour la Chine		

Encombrements

Dimensions



- (1) Vue de face
- (2) Vue côté droit
- (3) Vue du dessus

Dimensions en mm

A	B	C	D	E	F	G	H
205,5	190	295	332,11	276	163	188	246


Dimensions en pouces

A	B	C	D	E	F	G	H
8,09	7,48	11,61	13,07	10,87	6,42	7,40	9,69

Montage et périmètre de sécurité

Recommandations de montage

Montage vertical uniquement



(1) Filtre

Schémas de raccordement

Schéma recommandé



- (1) Variateur
- (2) Filtre
- (3) En option