

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage - 28ohm - 200W - pour variateur de vitesse

VW3A7703

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Altivar
Compatibilité De Gamme	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Compatibilité Produit	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variateur de vitesse ATV310 à 11 kW
Valeur Ohmique	28 Ohm
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	24 V CC à 0,1 A 250 V CA à 1 A

Complémentaires

Puissance Moyenne Disponible	200 W à 50 °C 231 W à 40 °C
Raccordement Électrique	bornier, capacité de raccordement: <= 1,5 mm² / AWG 16 pour thermostat bornier, capacité de raccordement: <= 4 mm² / AWG 28 pour variateur
Résistance De Contact De L'Interrupteur À Température Contrôlée	60 µΩ
Type De Protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	140 mm
Hauteur	393 mm
Profondeur	120 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	3,5 kg
------------------	--------

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	0...50 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	25,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	50,000 cm
Poids De L'Emballage 1	3,882 kg
Type D'Emballage 2	S06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,000 cm
Poids De L'Emballage 2	35,920 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)


Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Dimensions en pouces

a	b	c	G	H	Ø
5,51	15,47	4,72	4,72	14,76	0,24 x 0,47

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement

