

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Boites pb rouge 1 of

XALE1115

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 avr. 2020

! Fin de service le: 31 déc. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Harmony XALE
Type De Produit Ou Équipement	Poste de commande complet
Nom De L'Appareil	XALE
Destination Du Produit	Pour unités de commande et signalisation XB7 Ø 22 mm
Application De La Boîte Pendante	Une fonction
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur Du Capot	Gris clair (RAL 7035)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Degré De Protection Ip	IP54 se conformer à CEI 60529
Composition De La Boîte De Commande	1 bouton-poussoir encastré, rouge, rappel à ressort
Fonctionnement Des Contacts	À action dépendante

Complémentaires

Entrée De Câble	2 masques, capacité de serrage: 16 mm 4 débouchures pour ISO M20
Poids Du Produit	0,1 kg
Marquage	CE
Ouverture Positive	Sans
Protection Contre Les Courts-Circuits	4 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 0,3 A à 240 V, AC-14, D300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 0,6 A à 120 V, AC-14, D300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Fiabilité Électrique	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ à 17 V et 5 mA se conformer à CEI 60947-5-4

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...55 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK05 conforming to EN 50102
Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 62208 EN/CEI 60947-5-5

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Informations Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)


Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Encombrenements

Dimensions



- (1) 4 défonçages ISO 20.
- (2) 2 défonçages pour entrée de câbles, capacité maximum de 16 mm (0.63 in.)
- (3) 2 trous de fixation oblongs défonçables : Ø 3 mm x 5 mm (0.12 in. x 0.20 in.)

Boîte XALE avec :	c (mm)	c (pouces)
Bouton-poussoir affleurant	61	2,40
Bouton-poussoir dépassant	63	2,48
Bouton-poussoir lumineux	66,5	2,62
Voyant lumineux	63	2,48
Arrêt d'urgence sans clé	81,5	3,21
Sélecteur avec poignée standard	76,5	3,,01
Commutateur à clé	92	3,62