

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - double va-et-vient anthracite

S540214

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	Éclairage

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Type De Technologie	Électromécanique
Fonction Interrupteur	Va et vient
Nombre De Touches	2
Commande	Enjoliveur
Equipement Inclus	Connexion d'alimentation interne
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition De La Surface	Mat
Type D'Emballage	Capot de protection
Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Type De Charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité Minimum De Coupure De La Charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée De Vie En Cycles	20000 cycle à ON / OFF (cosφ = 0,6 et Ue nominal)
Durée De Vie Électrique	20000 cycle à ON / OFF (cosφ = 0,6 et Ue nominal)
Nombre De Sorties	6 bornes sans vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Indication De Tension	Éclairage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm
Profondeur D'Encastrement	18,75 mm
Poids Du Produit	0,04 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Tenue Diélectrique	2000 V
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications Du Produit	LCIE: NF 619318A NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,500 cm
Poids De L'Emballage 1	44,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	18,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	5,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,000 cm
Poids De L'Emballage 2	566,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm

Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	7,550 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✔ Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

✔ Sans Svhc Reach

✔ Sans Métaux Lourds Toxiques

✔ Sans Mercure

✔ Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises