

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - sortie de câble - anthracite - 6 à 12mm2

S540662

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Sortie de câble
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Application Spécifique Du Produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Type D'Emballage	Capot de protection
Conditions D'Utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Courant Assigné D'Emploi	16 A
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Anthracite
Finition De La Surface	Brillant
Raccordement	Bornes à vis
Nombre De Connecteurs Libres	2
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre Extérieur Du Câble	6...12 mm
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur D'Encastrément	11,7 mm
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	UTE C 61-392 EN 60669-1
Certifications Du Produit	LCIE: NF 603415A NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP2xC

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,400 cm
Poids De L'Emballage 1	34,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	9,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	5,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,000 cm
Poids De L'Emballage 2	250,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	6,700 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)