

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS SRVS - onduleur tour on-line 1ph - 230V - 10kVA - bornier phase/neutre

SRVS10KI

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Type De Produit Ou Équipement	Onduleur (UPS)
Autre Tension D'Entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Autre Tension De Sortie	220 V 240 V
Puissance Nominale En W	10000 W
Puissance Nominale En Va	10000 VA
Type De Connecteurs De Sortie	Câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1
Équipement Fournis	1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 1 manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Tension De La Batterie	192V
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	5 H
Durée De Vie De La Batterie	3...5 année(s)
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	235 W nominal

Généralités

Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Redondance	No
------------	----

Physique

Couleur	Noir (RAL 7010)
Hauteur	68,5 cm
Largeur	19 cm
Profondeur	44,7 cm
Poids Du Produit	65 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Compatible Usb	Yes
Position De Montage	Vertical

Entrée

Limites De La Tension D'Entrée	110...300 V demi charge 176...300 V pleine charge
Nombre De Connecteurs D'Entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Fréquence Du Réseau	40...70 Hz détection automatique

Sortie

Puissance Configurable Max. (Va)	10000 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	10000 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Type Ups	On-line Double conversion
Wave Type	Sinusoïde
Rendement	94 % (pleine charge)
Informations Complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Type De Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
Facteur De Crête	3:1

Conformité

Certifications Du Produit	CE UKCA
Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...3000 m
Température Ambiante De Stockage	-15...60 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 % sans condensation

Altitude De Stockage	0...15000 m
Niveau Acoustique	58 dBA
Dissipation Thermique	2128 Btu/h
Degré De Protection Ip	IP20

Communication et gestion

Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	Oui
Emplacement Disponible	1
Panel De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	600 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	90,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	59,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	33,000 cm
Poids De L'Emballage 1	71,100 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie