

Fiche technique du produit

Spécifications



ConneXium - Lite Managed Switch - 4TX

TCSESL043F23F0

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	ConneXium
Type De Produit Ou Équipement	Switch Ethernet TCP/IP managé
Concept	Transparent Ready
Protocole De Communication	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP LLDP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(s) câble cuivre
Nombre Maximum De Switchs En Cascade	Illimité
Cybersecurité	Activer / désactiver les ports de communication

Complémentaires

Type De Connexion Intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support De Transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Distance Maximale Entre Les Appareils	100 m câble cuivre
Service Ethernet	Configuration via serveur Web Filtrage multicast Syslog SNMP-Traps
Service De Communication	TFTP Port de surveillance
Diagnostics En Fonctionnement	Fichier journal
Nombre Maximum De Switch Dans Un Anneau	50
Redondance	RSTP
Tension De Service (Us)	12...24 V
Limites De La Tension D'Alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance Consommée En W	2,35 W
Raccordement Électrique	Connecteur débrochable 3 voies alimentation
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE CULus RCM

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Signalisation Locale	pouralimentation puissance 1 LED (vert) pourvitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune) pourétat de liaison 1 DEL par canal (vert)
Système Câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	25 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	79 mm
Poids Du Produit	0,103 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
Humidité Relative	5...95 % sans condensation
Degré De Protection (Ip)	IP30
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Normes	UL 61010
Certifications Du Produit	CE UL RCM

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,600 cm
Poids De L'Emballage 1	167,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,161 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deeee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)