



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys VARIO
Nom de l'appareil	VBD
Fonction de l'appareil	Maintenance préventive
Fonction produit	Sectionneur
Niveau de performance	Hautes performances
Nombre de pôles	3P
Description des contacts	3 "F"
Type de réseau	CA CC
Type de commande	Poignée rotative
Style de montage de la commande rotative	Directe
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Noir
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

Cadenas de poignée rotative	1 à 3 cadenas 4...8 mm
Marquage	0 - 1
Support de montage	Poignée monté sur porte Interrupteur monté sur porte
Mode de fixation	Hole avec 22.5 mm pour handle
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	25 A

[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	20 A
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	14.5 A (AC-23) à 400 V
Puissance assignée d'emploi en W	11 kW à 500 V (AC-23A) 11 kW à 690 V (AC-3) 15 kW à 690 V (AC-23A) 4 kW à 230...240 V (AC-3) 5,5 kW à 400...415 V (AC-3) 7,5 kW à 500 V (AC-3) 5,5 kW à 230...240 V (AC-23A) 7,5 kW à 400...415 V (AC-23A)
Classe de service intermittent	30
Pouvoir de fermeture (I Rms)	250 A à 400 V (AC-21A) 250 A à 400 V (AC-22A) 250 A à 400 V (AC-23A)
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	1 kA à 400 V au Ipeak
Courant de crête admissible maximal [Icw]	300 A à 400 V pendant 1 s
Courant nominal de court-circuit conditionnel	10 kA à 400 V - fusible associé 25 A aM 10 kA à 400 V - fusible associé 25 A gG
Pouvoir de coupure	200 A à 400 V AC-21A 200 A à 400 V AC-22A 200 A à 400 V AC-23A
Composition de l'appareil	Poignée Commutateur
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle DC-1 à 5 100000 cycle AC-21
Mode de raccordement	Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 6 mm ² - rigidité du câble: souple - avec embout Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 10 mm ² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage	Circuit de puissance : 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Dimensions de la plaque avant avec poignée	60 x 60 mm
Hauteur	74 mm
Largeur	60 mm
Poids	0,215 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications du produit	CCC CSA GL UL
Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP65 IP20 se conformer à IEC 60529
Robustesse mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Chocs 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Température de fonctionnement maximale	-20...50 °C
Tenue au feu	960 °C se conformer à IEC 60695-2-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0733 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
