Fiche technique du produit

Spécifications

TeSys VBD - inter.-sectionneur - 3P - 690V 25A - poignée noire cadenassable

VBD0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys VARIO
Nom De L'Appareil	VBD
Application De L'Appareil	Maintenance préventive
Type De Produit	Interrupteur-sectionneur

Complémentaires

Composition De L'Appareil	Interrupteur-sectionneur Poignée
Support De Montage	Poignée: porte Interrupteur: porte
Méthode De Montage	Trou avec 22,5 mm pour poignée
Niveau De Performance	Hautes performances
Nombre De Pôles	3P
Type De Contact Et Composition	3 "F"
Tension Nominale De Fonctionnement Cei [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Puissance Nominale De Fonctionnement En W Cei	11 kW à 500 V (AC-23A) 11 kW à 690 V (AC-3) 15 kW à 690 V (AC-23A) 4 kW à 230...240 V (AC-3) 5,5 kW à 400...415 V (AC-3) 7,5 kW à 500 V (AC-3) 5,5 kW à 230...240 V (AC-23A) 7,5 kW à 400...415 V (AC-23A)
Courant Assigné D'Emploi [Ie]	14,5 A AC-23 Ue: 400 V
Courant Thermique À L'Air Libre Conventionnel [Ith]	25 A
Courant Thermique Fermé Conventionnel [Ithe]	20 A
Pouvoir De Fermeture (I Rms)	250 A à 400 V AC-21A 250 A à 400 V AC-22A 250 A à 400 V AC-23A
Capacité De Coupure	200 A à 400 V (AC-21A) 200 A à 400 V (AC-22A) 200 A à 400 V (AC-23A)
Courant De Court-Circuit Conditionnel Nominal	10 kA à 400 V - fusible associé 25 A aM 10 kA à 400 V - fusible associé 25 A gG
Capacité Nominale De Fermeture De Court-Circuit [Icm]	1 kA à 400 V à I crête
Courant Nominal De Courte Durée Admissible [Icw]	300 A à 400 V durée: 1 s

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tension Assignée De Tenue Aux Chocs [Uimp]	8 kV
Aptitude À L'Isolement	Oui
Type De Réseau	CA CC
Classe De Service Intermittent	30
Type De Contrôle	Poignée rotative
Style De Montage De La Poignée Rotative	Directe
Couleur De La Poignée	Noire
Couleur De La Plaque Avant De La Poignée	Noir
Cadenassage De La Poignée Rotative	1 à 3 cadenas 4…8 mm
Marquage	0 - 1
Durabilité Mécanique	100000 cycle
Durabilité Électrique	100000 cycle AC-21 30000 cycle DC-1 à 5
Bornes De Raccordement Cei	Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Dimension De Base	60 x 60 mm
Hauteur	74 mm
Largeur	60 mm
Poids Du Produit	0,215 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Produit	CCC GL UL CSA UKCA
Degré De Protection	IP20 se conformer à CEI 60529 IP65
Traitement De Protection	TC
Robustesse Mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-20…50 °C
Résistance Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Code Compatible	Sectionneur principal

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,0 cm

Poids De L'Emballage 1	222,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,79 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Sans Pvc	
Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises