

Fiche technique du produit

Spécifications



Preventa XPSAXE - module - surveillance d'arrêt d'urgence et d'inter. - 24Vca/cc

XPSAXE5120C

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type De Produit Ou Équipement	Module de sécurité Preventa
Nom Du Module Sécurité	XPSAXE
Utilisation Module Sécurité	Contrôle d'Arrêt d'urgence et d'interrupteurs
Niveau De Sécurité	Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1 Jusqu'à SILCL 3 se conformer à EN/CEI 62061
Données De Fiabilité	DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1 MTTFd = 457 années se conformer à EN/ISO 13849-1 PFHd = 3E-8 1/h se conformer à EN/CEI 62061
Mode De Raccordement	Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² rigide sans embout Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² souple sans embout Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² souple avec embout de câble, sans lunette Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² souple avec embout de câble, avec lunette Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5...2 x 1 mm ² souple avec embout de câble, avec double lunette Borniers à ressorts, bornier débrochable
Type De Sortie	Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
Nombre De Circuits Supplémentaires	1 "O"
[Us] Tension D'Alimentation	24 V CC - 15...10 % 24 V CA

Complémentaires

Temps Synchro Entre Entrées	< 0,5 s
Fréquence D'Alimentation	50/60 Hz
Puissance Consommée Maximale En Va	4 VA CC
[Uc] Tension Circuit De Commande	24 V CC
Pouvoir De Coupure	3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais 360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
Pouvoir De Coupure	1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
Courant Thermique De Sortie	6 A pour sorties instantanées et retardées
Calibre Du Fusible À Associer	6 A gG pour sorties instantanées
Courant Minimum De Sortie	10 mA pour sortie relais
Tension De Sortie Minimum	17 V pour sortie relais

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Temps De Réponse Maximal Sur Ouverture Des Entrées	80 ms
[Uij] Tension Assignée D'Isolément	300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-5-1 300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60947-5-1 4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
Signalisation Locale	2 LEDs
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids Du Produit	0,229 kg

Environnement

Normes	EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119 EN/CEI 60204-1 EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	BG CSA UL
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN/CEI 60529 IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...75 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,0 cm
Poids De L'Emballage 1	203,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	4,376 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

Encombrements

Dimensions

mm
in.

