

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVR3 - feu tournant bleu - sans buzzer - 100 à 230Vca

XVR3M06

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVR
Type De Produit Ou Équipement	Balise
Nom De L'Appareil	XVR3
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	Unité LED
Diamètre De Fixation	100 mm
Source Lumineuse	LED, bleu
Application	Véhicule à guidage automatique (VGA) Bulldozer Chariot élévateur

Complémentaires

Type De Signalisation	Rotatif Clignotant Flash
Variante De Construction	Prêt à assembler
Matière	Plastique: lentilles PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate): corps EPDM (éthylène propylène diène monomère): base
[Us] Tension D'Alimentation	100 à 230 V CA
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	90 à 253 V CA
Courant À L'Appel	0,5 A
Puissance Consommée En W	2,9 W
Marquage	CE
Direction De L'Installation	Montant à l'intérieur Latérale à l'intérieur Inversé à l'intérieur Montant à l'extérieur
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Consommation Électrique	500 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids Du Produit	0,484 kg

Environnement

Certifications Du Produit	CCC
---------------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-20...70 °C
Humidité Relative	35...85 % sans condensation
Tenue Aux Vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (inversé) 4,6 gn (montant)
Degré De Protection Ip	IP65 (montant) IP23 (latérale) IP23 (inversé)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,6 cm
Poids De L'Emballage 1	644,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,026 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)


Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Encombrements


Dimensions




Montage et périmètre de sécurité

Découpe du panneau

Câblage droit




Câblage latéral



Schémas de raccordement

Schéma de câblage



- (1) Noir
- (2) Blanc
- (3) Fusible (courant assigné > 2 A)