

# Fiche technique du produit

Spécifications



## tête pour bouton poussoir diam 22 blanc noir

ZB4BA8112

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2009
-  Fin de service le: 31 mars 2010

 Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gamme De Produit                             | Harmony XB4                           |
| Type De Produit Ou Équipement                | Tête de bouton-poussoir double touche |
| Nom De L'Appareil                            | ZB4                                   |
| Matériau De La Colletterte                   | Métal plaqué chrome                   |
| Diamètre De Fixation                         | 22 mm                                 |
| Vente Par Quantité Indivisible               | 1                                     |
| Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation | Rectangulaire                         |
| Type D'Unité De Commande                     | rappel à ressort                      |
| Profil Du Dispositif De Commande             | 2 boutons affleurants                 |
| Description Des Opérateurs                   | Blanc non marqué - noir non marqué    |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur Hors Tout Cao             | 28 mm                                                                                     |
| Hauteur Hors Tout Cao             | 47 mm                                                                                     |
| Profondeur Hors Tout Cao          | 28 mm                                                                                     |
| Poids Du Produit                  | 0,047 kg                                                                                  |
| Tenue Au Nettoyage Haute Pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m                                                      |
| Couleur Du Marquage               | Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires<br>Marquage noir avec capsule blanche |
| Profil De L'Unité De Commande     | Noir affleurant, non marqué<br>Blanc affleurant, non marqué                               |
| Endurance Mécanique               | 1000000 cycle                                                                             |

### Environnement

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Traitement De Protection                          | TH                                |
| Température Ambiante De Stockage                  | -40...70 °C                       |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement    | -25...70 °C                       |
| Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques | Classe I se conformer à CEI 60536 |
| Degré De Protection Ip                            | IP40 se conformer à CEI 60529     |
| Tenue À L'Environnement Nema                      | NEMA 13<br>NEMA 4X                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue Aux Chocs Ik         | IK03 conforming to CEI 50102                                                                                                                                                       |
| Normes                     | CSA C22.2 No 14<br>EN/CEI 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/CEI 60947-1<br>EN/CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/CEI 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                            |
| Certifications Du Produit  | CSA<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>listé UL<br>DNV<br>GL                                                                                                           |
| Tenue Aux Vibrations       | 5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                                                                                  |
| Tenue Aux Chocs Mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|