

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - pacdrive robot p4 / ILM - compact

VRKP4L0FNC00000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Lexium P, T
Type De Produit Ou Équipement	Delta 3 robot
Nom De L'Appareil	P4
Conception	Compact

Complémentaires

Nombre D'Axes	3
Enveloppe	0...1200 mm diamètre 0...425 mm vertical
Précision De Répétition	0,1 mm
Charge Permanente Admissible	15 kg
Vitesse D'Attaque Maximale	10 m/s
Accélération Maximale	100 m/s ² à 1 kg 75 m/s ² à 1,5 kg
Poids Du Produit	75 kg
Compatibilité De Gamme	Lexium 62 ILM moteur

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	87,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	100,0 cm
Poids De L'Emballage 1	72,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)