

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - 230/240VAC - LED Universelle - racc vis étrier

ZBVM1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB4 Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Bloc lumineux
Nom De L'Appareil	ZBV
Vente Par Quantité Indivisible	5
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
Type De Signalisation	Fixe
Source Lumineuse	LED universelle
Culot De Lampe	Tout LED
Alimentation Du Bloc Lumineux	Direct
Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
[Us] Tension D'Alimentation	230...240 V CA à 50/60 Hz

Complémentaires

Poids Du Produit	0,017 kg
Couple De Serrage	0,8...1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
Forme De La Tête De Vis	Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Limites De La Tension D'Alimentation	195...264 V CA
Consommation Électrique	14 mA
Durée De Vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue Aux Ondes De Choc	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Montage Du Bloc	Montage avant
Code De Composition Électrique	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Présentation Du Produit	Élément de base

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	UL 508 CEI 60947-1 CEI 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-5 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	CSA listé UL
Tenue Aux Transitoires Rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission Électromagnétique	Classe B se conformer à CEI 55011
Tension De Service (Us)	230...240 V

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,500 cm
Poids De L'Emballage 1	9,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	5,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	5,500 cm
Poids De L'Emballage 2	53,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	800
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,806 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)




Transparence

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombrements

Dimensions

avec embase ZB5AZ009



avec embase ZB4BZ009

