

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony porte étiquette 30 x 40 mm standard - Ø22 - avec étiquette RIGHT

ZBY2309

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 avr. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Porte-étiquette
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de marquage

Complémentaires

Matière	Plastique
Composition De L'Appareil	Porte-étiquette Légende repérée
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Unités de commande et signalisation Ø 22 mm Pour tête standard
Compatibilité De Gamme	Harmony XB5 Harmony XB4
Dimension Du Porte Étiquette	30 x 40 mm
Marquage	Blanc droite sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
Langue Utilisateur	Anglais
Poids Du Produit	0,002 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	3 cm
Longueur De L'Emballage 1	4 cm
Poids De L'Emballage 1	1 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine