

Fiche technique du produit

Spécifications



CORPS A CONTACT

ZC2JD21

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2013

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom De Gamme	Format standard
Type De Produit Ou Équipement	Corps d'interrupteur de position
Nom De L'Appareil	ZC2J
Type De Carter	Corps enfichable
Accessoires Associés	XC2J
Tête À Associer	ZC2JE63 ZC2JE61 ZC2JE02 ZC2JE62 ZC2JE05 ZC2JE65 ZC2JE66 ZC2JE09 ZC2JE70 ZC2JE03 ZC2JE01 ZC2JE64
Matière Du Corps	Métal
Entrée De Câble	1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus)
Nombre De Pôles	2
Description Des Contacts	2 "O/F"
Fonctionnement Des Contacts	À action brusque
Type D'Enclenchements	1 1 position
Matière Des Contacts	Contacts plaqués argent

Complémentaires

Affichage Local	Avec
Raccordement Électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
Ouverture Positive	Sans
Vitesse D'Attaque Minimale	0,01 m/min
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	10 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance Maximale Entre Bornes	0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Durée De Vie Électrique	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Type De Circuit	Module de témoin lumineux lampe néon, 220 V
Largeur	42 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	41 mm
Poids Du Produit	0,38 kg
Description Des Bornes Iso N°1	(23-24)NO (11-12)NC (13-14)NO (21-22)NC

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP65
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Température De Fonctionnement	-25...70 °Cpourstandard
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Caractéristique D'Environnement	Standard

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------