

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 μικροαυτόματος διακόπτης iC40 1P + N - C - 16A 4500A

A9P52616

Κύριος

Σειρά	Acti9
Όνομα Προϊόντος	Acti9 iC40
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο Όνομα Συσκευής	iC40
Εφαρμογή Συσκευής	Διανομή
Περιγραφή Πόλων	1Π + Ο
Αριθμός Ζωνών	1
Θέση Ουδέτερου	Αριστερά
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	16 A
Τύπος Δικτύου	AC
Τεχνολογία Συσκευής Αφόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός Καμπύλης	C
Ικανότητα Διακοπής	6 kA Icu σε 300 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 4500 A Icn σε 300 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
Καταλληλότητα Για Απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Σήματα Ποιότητας	KEMA IMQ

Συμπληρωματικός

Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	300 V AC 50/60 Hz
Όριο Αφόπλισης Μαγνητικού	5...10 x In συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 8 x In +/- 20% συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
[Ics] Ονομαστική Ικανότητα Διακοπής Σε Λειτουργία	4500 A 100 % x Icn σε 300 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 4,5 kA 75 % x Icu σε 300 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία Περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	4 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Δείκτης Θέσης Επαφών	NAI
Τύπος Ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική Σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος Τοποθέτησης	Κουμπωτό

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Στήριξη Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 Mm	2
Ύψος	85 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	74 mm
Βάρος Προϊόντος	120 g
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική Διάρκεια Ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική Αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 2120000 cycles
Περιγραφή Επιλογών Ασφάλισης	Κλειδαριά
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1...10 mm² εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1...16 mm² άκαμπτο
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	14 mm for πάνω ή κάτω connection
Ροπή Σύσφιξης	2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία Διαρροής Ως Προς Γη	Ξεχωριστό στοιχείο

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	CE BV RINA DNV
Βαθμός Προστασίας Ip	IP20 conforming to JIS C 4520 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to JIS C 4520
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Σχετική Υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο Λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...70 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,45 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,376 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαιρέσεως Rohs

Nαι
- ✓

Προϊόν Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης