


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 στοιχείο VIGI iC60 2P 63A 100mA τύπου AC

A9V12263

Κύριος

Σειρά	Acti 9
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Add-on residual current devices
Σύντομο Όνομα Συσσκευής	Vigi iC60
Περιγραφή Πόλων	2Π
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	63 A
Ευαισθησία Διαρροής Ως Προς Γη	100 mA
Χρονοκαθυστέρηση Προστασίας Διαρροής Ως Πρ	Στιγμιαίο
Earth Leakage Protection Type	Τύπος AC
Τύπος Δικτύου	AC
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	230...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1
Πρότυπα	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Αποστάσεις 9 Mm	4

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία Συσσκευής Στο Σύστημα	Αναχώρηση
Τεχνολογία Αφόπλισης Διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Εύρος Συμβατότητας	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Συμβατότητα Προϊόντος	Μονός ακροδέκτης
Τοπική Σηματοδότηση	Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος Τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Ηλεκτρική Σύνδεση Σε Μικροαυτόματο	Με βίδες
Συμβατότητα Με Μπάρα Γεφύρωσης	Κάτω μέρος: NAI
Ύψος	91 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	73,5 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Βάρος Προϊόντος	0,165 kg
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...35 mm² άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...25 mm² εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...25 mm² εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	14 mm for κάτω μέρος connection
Ροπή Σύσφιξης	3,5 N.m κάτω μέρος

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	IP20 conforming to JIS C 4520 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to JIS C 4520
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα	Κρουστική αντοχή 8/20 μs, 250 A συμμόρφωση με IEC 61009-1
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-5...60 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	166,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,981 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επκέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης