Fiche technique du produit

Spécifications



détecteur photoélectrique XUL reflex Sn 6 m connecteur M12

XULH06353D

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2015

Fin de service le: 11 mai 2021

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom De Gamme	Utilisation générale monomode
Type De Capteur Électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Nom Du Capteur	XUL
Forme Du Capteur	Compact
Système De Détection	Réflex
Matière	Plastique
Type De Signal De Sortie	Numérique
Type De Circuit D'Alimentation	CC
Mode De Raccordement	À 3 fils
Type De Sortie Logique	PNP
Sortie Logique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement Électrique	1 connecteur mâle M12, 4 broches
Application Spécifique Du Produit	-
Emission	Infrarouge réflex
[Sn] Portée Nominale	6 m réflex réflecteur XUZC80 requis

Complémentaires

Matière Du Coffret	ABS
Matière De La Lentille	PMMA
Portée Maximale	9 m avec réflecteur Ø 80 mm
Type De Sortie	Statique
Réglage De La Fonction De Sortie	Programmation éclairement ou obscurcissement
Sortie Additionnelle	Sans
Composition Du Câble	4 x 0,34 mm²
Isolement	PVC
Diamètre Extérieur Du Câble	6 mm
État Led	1 LED pour état sortie
[Us] Tension D'Alimentation	12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites De La Tension D'Alimentation	10…30 V CC

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pouvoir De Commutation En Ma	<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence De Commutation	<= 250 Hz
Chute De Tension Maximale	<1,5 V (régime fermé)
Consommation Électrique	<= 35 mA sans charge
Retard À La Disponibilité Maxi	15 ms
Retard Réponse Maximal	2 ms
Retard Récupération Maxi	2 ms
Réglage	Sans réglage sensibilité
Profondeur	35 mm
Hauteur	70 mm
Largeur	18 mm
Poids Du Produit	0,135 kg
Composition Du Kit	Détecteur Support XULZ41

Environnement

Certifications Du Produit	UR CSA CE
Température De Fonctionnement	-25…55 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…70 °C
Tenue Aux Vibrations	7 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	20 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré De Protection Ip	IP67 se conformer à CEI 60529 IP671 se conformer à NF C 20-010

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm
Poids De L'Emballage 1	97 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium ›

Directive Rohs Ue	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE