

Fiche technique du produit XVBL0G4

Caractéristiques

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - rouge
- LED 120Vca - IP65

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Fonction produit	Balise complète
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité de base avec directement ou fixation tube mode Unité lumineuse
Type de signalisation	Fixe
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBL
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre (unité de base) Polycarbonate (unité lumineuse)
Source lumineuse	Rouge DEL integral
Type de lampe	DEL protégée
[Us] tension d'alimentation	120 V AC

Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ avec embout
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à IEC 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
Consommation électrique	< 17 mA AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 60947-1
Largeur hors tout CAO	70 mm
Hauteur hors tout CAO	139 mm
Profondeur hors tout CAO	70 mm
Description des bornes ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Poids	0,27 kg

Environnement

Degré de pollution	2
Certifications du produit	CCC CSA C22-2 No 14 GOST

UL 508

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I (sur tube support) se conformer à IEC 61140 Classe II (sur unité de base) se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 (sur base de fixation XVBZ0.) se conformer à IEC 60529 IP66 (sur unité de base) se conformer à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X (intérieur) se conformer à UL 508

Garantie contractuelle


Période	18 mois
---------	---------

Fiche technique du produit XVBL0G4

Encombres

Balise lumineuse pour lampe à incandescence ou à DEL (culot BA 15d)

Dimensions



Fiche technique du produit XVBL0G4

Schémas de raccordement

Balise lumineuse

Schéma de câblage

