

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## Acti 9 MINp ηλεκτρονικός διακόπτης κλιμακοστασίου 0.5 έως 60 λεπτά

CCT15233

### Κύριος

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Range Of Product              | Acti 9                                                |
| Όνομα Προϊόντος               | Acti9 MIN                                             |
| Σύντομο Όνομα Συσκευής        | MINp                                                  |
| Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος | Silent electronic timer                               |
| Συμβατότητα Προϊόντος         | Mechanical compatibility with electrical comb busbars |
| Διαθέσιμη Λειτουργία          | Switch-off warning                                    |
| Χρώμα                         | Λευκό (RAL 9003)                                      |

### Συμπληρωματικός

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εφαρμογή Συσκευής                  | Κτίριο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Τύπος Φορτίου                      | Fluocompact lampσυμβατικό 1500 VA<br>Fluorescent lamp 22 x ηλεκτρονικό 23 W<br>Λυχνία αλογόνου AC 230 V 3600 W<br>Λυχνία πυρακτώσεως 230 V AC 3600 W<br>Fluorescent lamp 24 x ηλεκτρονικό 15 W<br>Fluorescent lamp 27 x ηλεκτρονικό 11 W<br>Fluorescent lamp 34 x ηλεκτρονικό 7 W<br>Σωλήνας φθορισμού διπλής στήριξηςσυμβατικό 3600 VA<br>Φθορίου σωλήνασλεκτρονικό 1000 VA<br>Σωλήνας φθορισμού χωρίς διόρθωσησυμβατικό 3600 VA<br>Λυχνία φθορισμού με παράλληλη διόρθωσησυμβατικό 1200 VA<br>Λυχνία φθορισμού με διόρθωση σε σειράσυμβατικό 3600 VA |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας Σε Va | 6 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Μέγιστο Ρεύμα Μεταγωγής            | 16 A - 230 V AC pf = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας   | 300 V AC +10 % -15 % σε 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Χρονοκαυστήρηση                    | Adjustable from 0.5 to 20 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Στήριξη Τοποθέτησης                | Ράγα DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Αποστάσεις 9 Mm                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Συνδέσεις - Ακροδέκτες             | Ακροδέκτες βίδας - <= 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Κατηγορία Η♦♦Εκτρικής Μόνωσης      | Κατηγορία II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Πλάτος                             | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ύψος                               | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Βάθος                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Βάρος Προϊόντος                    | 103 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Περιβάλλον

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ | -25...50 °C |
|---------------------------------------------|-------------|

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Βαθμός Προστασίας Ip | IP20 B |
|----------------------|--------|

## Μονάδες συσκευασίας

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,2 cm    |
| Package 1 Width              | 7,0 cm    |
| Package 1 Length             | 10,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 100,0 g   |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 130       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 13,877 kg |

## Συμβατική εγγύηση

|         |           |
|---------|-----------|
| Εγγύηση | 18 months |
|---------|-----------|

Βιωσιμότητα



Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO<sub>2</sub> προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια   RoHS/REACH

### Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι

### Πιστοποιήσεις και πρότυπα

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κανονισμός <b>Reach</b>      | <a href="#">Δήλωση REACH</a>                                                                                           |
| Οδηγία <b>Rohs</b> Εε        | Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις                                                                                        |
| Κανονισμός <b>Rohs</b> Κίνας | <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a><br>Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση. |
| Περιβαλλοντικές Αναφορές     | <a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>                                                                        |
| Προφίλ Κυκλικότητας          | <a href="#">Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής</a>                                                                    |