

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVB - balise complète - feu fixe - orange - LED 120Vca - IP65

XVBL0G5

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVB Universal
Type De Produit Ou Équipement	Balise complète
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	Unité de base directement ou fixation tube Unité lumineuse
Type De Signalisation	Fixe
Diamètre De Fixation	70 mm
Nom De Composant	XVBL
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base Polycarbonate: unité lumineuse
Source Lumineuse	DEL integral, orange
Type De Lampe	DEL protégée
[Us] Tension D'Alimentation	120 V CA

Complémentaires

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite De Tension Nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
Consommation Électrique	< 17 mA CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Largeur Hors Tout Cao	70 mm
Hauteur Hors Tout Cao	139 mm
Profondeur Hors Tout Cao	70 mm
Description Des Bornes Iso N°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Poids Du Produit	0,27 kg

Environnement

Degré De Pollution	2
Certifications Du Produit	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normes	EN/CEI 60947-5-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140 Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529 IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
Tenue À L'Environnement Nema	Type 4X se conformer à UL (intérieur)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,5 cm
Poids De L'Emballage 1	270 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)


Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Encombrements

Balise lumineuse pour lampe à incandescence ou à DEL (culot BA 15d)

Dimensions



Schémas de raccordement

Balise lumineuse

Schéma de câblage

