

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



EVlink PKG STD επιδαπέδιος 7KW 2XT2S RFID φορτιστής οχημάτων

EVF2S7P44R

⚠ Καταργήθηκε στις: 30 Ιουλ 2023

⚠ Η λήξη της υπηρεσίας σύντομα στις: 30 Ιουλ 2025

⚠ Περιορισμένες πωλήσεις για υπηρεσίες

Κύριος

Σειρά	EVlink
Όνομα Προϊόντος	EVlink parking
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Charging station
Σύντομο Όνομα Συσκευής	EVF2
Περιγραφή Πόλων	1Π + Ο για κύκλωμα ελέγχου 1Π + Ο για κύκλωμα ισχύος
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδαπέδιος
Τύπος Προσφοράς	Πρότυπο
Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας	230 V AC 50/60 Hz κύκλωμα ισχύος 220...240 V AC 50/60 Hz κύκλωμα ελέγχου
Σύστημα Γείωσης	IT TN TT
Αριθμός Πρίζας	2
Τύπος Πρίζας	Δεξιά: T2 with shutter / επαγρυωμένες επαφές Αριστερά: T2 with shutter / επαγρυωμένες επαφές
Μέγιστο Ρεύμα Τροφοδοσίας	32 A για T2 with shutter
Μέγιστη Ισχύς	7 kW για T2 with shutter
Σύστημα Πρόσβασης Ελέγχου	Badge RFID συμμόρφωση με ISO/IEC 14443 A and B Badge RFID συμμόρφωση με ISO/IEC 15693 Badge RFID συμμόρφωση με ISO 14443-4 A

Συμπληρωματικός

Τύπος Ελέγχου	2 GOST IEC 60947-5-1 μπουτόν, λειτουργία: stop 2 EN/ISO 13850: 2006 φωτιζόμενο μπουτόν, λειτουργία: start/unlock flap
Τοπική Σηματοδότηση	On charge: 2 LED (EN/ISO 13850: 2006) (φλας) σε πλευρά Διαθέσιμο: 2 LED (EN/ISO 13850: 2006) σε πρόσοψη Reserved: 2 LED (GB/T 14048.5) σε πρόσοψη Μη λειτουργικό: 2 LED (GOST IEC 60947-5-1) σε πρόσοψη
Πρωτόκολλο Θύρας Επικοινωνίας	OCPP 1.6
Διαμόρφωση/Αρχιτεκτονική	Clustered architecture Standalone
Λειτουργία Και Συντήρηση	User privilege configuration Diagnosis capabilities Load management Charge detail records Postponed charge Circuit breaker status

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Διακομιστής	Ενσωματωμένο
Υπηρεσία Ethernet	Διαμόρφωση μέσω web server
Πρότυπα	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	CB CE EV Ready ZE Ready
Ύψος	1146 mm
Πλάτος	413 mm
Βάθος	220 mm
Βάρος Προϊόντος	50 kg
Χρώμα	Χρώμα 2πρόσοψη: Χρώμα 2λευκό (RAL 9003) Χρώμα 2πλευρά: Χρώμα 2γκρι (RAL 7016)

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	IP54 off φορτίου συμμόρφωση με IEC 61851-1 IP54 υπό φορτίο συμμόρφωση με IEC 61851-1
Βαθμός Προστασίας Ik	IK10 charging station συμμόρφωση με IEC 61851-22 IK10 έξοδος ρευματοδότη συμμόρφωση με IEC 61851-22
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-30...50 °C συμμόρφωση με IEC 61851-22
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...80 °C
Υψόμετρο Λειτουργίας	0...2000 m συμμόρφωση με IEC 61851-22
Σχετική Υγρασία	0...95 %

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	128,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής