

Fiche technique du produit

Spécifications



feu à miroir rotatif orange 70 W 24 V CA CC

XVR1B95

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 avr. 2010

! Fin de service le: 31 déc. 2010

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVR Application
Type De Produit Ou Équipement	Feu à miroir rotatif
Nom De Composant	XVR
Diamètre De Fixation	165 mm
Source Lumineuse	Ampoule incluse, orange
Type De Lampe	Halogène avec H1 base
Puissance Dissipée En W	70 W
[Us] Tension D'Alimentation	24 V CA/CC

Complémentaires

Matière	Polyamide 6 chargé en verre: unité de base Polycarbonate: unité à lentille bombée
Capacité Des Bornes De Serrage	<= 1 x 1,5 mm²
Entrée De Câble	1 entrée fileté presse-étoupe (incluse) pour M20
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V se conformer à EN/CEI 60947-1
Consommation Électrique	< 3100 mA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Durée De Vie En Heures	2000 H
Position De Montage	Horizontale
Fréquence De Clignotement	3 Hz
Largeur Hors Tout Cao	165 mm
Hauteur Hors Tout Cao	202 mm
Profondeur Hors Tout Cao	165 mm
Poids Du Produit	1,165 kg

Environnement

Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Fonctionnement	-20...50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP65 conforming to CEI 60529
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 4X se conformer à UL 508 (intérieur) NEMA 4X se conformer à CSA C22 (intérieur)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie