

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys U - μπλοκ αναστροφής LU6 - 32 A - 24 V AC 50...60 Hz - ανεξάρτητη στήριξη

LU6MB0B

Κύριος

Σειρά	TeSys
Σύντομο Όνομα Συσκευής	LU6MB
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Reverser block
Στήριξη Συσκευής	Separate mounting
Εφαρμογή Συσκευής	Motor control
[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας	32 A
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V AC 50/60 Hz
Κατανάλωση Ρεύματος	2360 mA σε 24 V AC I maximum κατά το κλείσιμο

Συμπληρωματικός

[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	690 V AC κύκλωμα ισχύος
Συχνότητα Δικτύου	40...60 Hz
Διάρκεια Όπλισης	25 ms AC 15 ms DC
Χρόνος Λειτουργίας	150 ms with change of direction 75 ms without change of direction
Πρότυπα	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, με διαχωριστικά φάσεων CSA C22.2 No 60947-4-1, με διαχωριστικά φάσεων
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Ναυτιλία
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	690 V συμμόρφωση με IEC 60947-6-2 600 V συμμόρφωση με UL 60947-4-1 600 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
Τρόπος Στήριξης	Κουμπωτό (ράγα DIN) Βιδωτό (πλάτη)

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,34...1,5 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 3 mm) εύκαμπτο με Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,75...1,5 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 3 mm) εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,75...1,5 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 3 mm) άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,34...1,5 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 3 mm) εύκαμπτο με Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,75...1,5 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 3 mm) εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,75...1,5 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 3 mm) άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1...10 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 4 mm) άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1...6 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 4 mm) εύκαμπτο με Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 2,5...10 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 4 mm) εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1...6 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 4 mm) εύκαμπτο με Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1...6 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 4 mm) άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1,5...6 mm ² (εξωτερική διάμετρος: 4 mm) εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή Σύσφιξης	Κύκλωμα ελέγχου: 0,8...1,2 N.m ίσιο κατασβίδι 5 mm Κύκλωμα ελέγχου: 0,8...1,2 N.m Philips No 2 κατασβίδι 5 mm Κύκλωμα ισχύος: 1,9...2,5 N.m ίσιο κατασβίδι 6 mm Κύκλωμα ισχύος: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 κατασβίδι 6 mm Κύκλωμα ισχύος: 1,9...2,5 N.m rozidriv No 2 κατασβίδι 6 mm
Πλάτος	45 mm
Ύψος	115 mm
Βάθος	113 mm
Βάρος Προϊόντος	0,425 kg
Κωδικός Συμβατότητας	LU6MB

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	IP βαθμός προστασίας 2IP20 συμμόρφωση με IEC 60947-1 (μετώπη και καλωδιωμένοι ακροδέκτες) IP βαθμός προστασίας 2IP20 συμμόρφωση με IEC 60947-1 (άλλες προσόψεις) IP βαθμός προστασίας 2IP40 συμμόρφωση με IEC 60947-1 (μετώπη έξω από τη ζώνη συνδέσεων)
Διεργασία Προστασίας	TH συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...60 °C με LUCM -25...70 °C με LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκευση	-40...85 °C
Αντοχή Σε Πυρκαγιά	960 °C μέρη που υποστηρίζουν ενεργά στοιχεία συμμόρφωση με IEC 60695-2-12 650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-12
Υψόμετρο Λειτουργίας	2000 m
Αντοχή Σε Κρούση	10 gn πόλοι ισχύος ανοικτοί συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 15 gn πόλοι ισχύος κλειστοί συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Αντοχή Σε Κραδασμούς/Δονήσεις	Αντίσταση κραδασμών 192 gn (f= 5...300 Hz) Αντίσταση κραδασμών 19πόλοι ισχύος ανοικτοί συμμόρφωση με IEC 60068-2-27 Αντίσταση κραδασμών 194 gn (f= 5...300 Hz) Αντίσταση κραδασμών 19πόλοι ισχύος κλειστοί συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Αντίσταση Σε Ηλεκτροστατικό Φορτίο	8 kV level 3, in open air συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV level 4, on contact συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Αντίσταση Σε Ακτινοβολία	10 V/m επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Αντίσταση Σε Μεταβατικά Ρεύματα	2 kV κλάση 3 σειριακή σύνδεση συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 4 kV κλάση 4 όλα τα κυκλώματα εκτός από σειριακής σύνδεσης συμμόρφωση με IEC 61000-4-5

Κύμα Υπέρτασης Χωρίς Διασπορά	1 kV σειριακή λειτουργία συμμόρφωση με IEC 60947-6-2 2 kV λειτουργία κοινού σημείου συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
Ατρωσία Σε Ραδιοηλεκτρικά Πεδία	10 V συμμόρφωση με IEC 61000-4-6

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	13,1 cm
Package 1 Length	14,3 cm
Package 1 Weight	433,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,632 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)

Απόδοση ευεξίας

	Χωρίς Υδράργυρο	
	Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs	Ναι
Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH	
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις	
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.	
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.	