

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



NG125 – prekidač - NG125N – 3P – 100 A – C krivulja

18642

Cijena* bez PDV-a: 182,00 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	NG125
Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 NG125
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno Ime Uređaja	NG125N
Namjena Uređaja	Distribucija
Opis Polova	3P
Broj Zaštićenih Polova	3
[In] Nazivna Struja	100 A kod40 °C
Vrsta Mreže	DC AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Prekidna Moć	20 kA Icupri<= 375 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 10 kA Icupri500 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 20 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 25 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 50 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost Za Izolaciju	Da u sukladnosti sa IEC 60947-2

Dodatno

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	<= 375 V DC 380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Granica Magnetskog Prekidanja	8 x In
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 18,75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Impulсни Podnosivi Napon	8 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Indikator Pozicije Kontakta	Da

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Tip Upravljanja	Ručica Ručno ispitivanje okidanja
Lokalna Signalizacija	Indikator tripa Indikacija uključeno/isključeno
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	35 mm simetrišna DIN šina
Položaj Za Montažu	Vertikalno
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Ne
9 Mm Vrhovi	9
Visina	103 mm
Dubina	81 mm
Širina	81 mm
Neto Masa Proizvoda	0,72 kg
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	5000 ciklus/a
Dodatak Za Zaključavanje	Sa zaključavanjem
Locking Options Description	Integrirano ključanje
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke 16...70 mm² Krut Tunel - stezaljke 10...50 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	20 mm
Okretni Moment Zatezanja	6 N.m
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Zasebni blok

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947-2
Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija Prenapona	IV
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2 IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-30...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	8,8 cm
Paket 1 Širina	12,1 cm
Paket 1 Dužina	12,8 cm
Paket 1 Težina	780,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03

Broj Jedinica U Paketu 2	18
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	14,536 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja