

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



AD:prekidač Masterpact NW10H1
– 1000 A – 3 pola – zračni - bez
jed. za prekid

48245

Cijena* bez PDV-a: 3.725,13 EUR

Osnovno

Ponuda	MasterPacT
Naziv Proizvoda	Masterpact NW
Naziv Prekidača	Masterpact NW10H1
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Power distribution protection
Opis Polova	3P
Control Unit	Bez Kontrolna jedinica
[In] Nazivna Struja	1000 A pri 40 °C
Performance Type	H1 65 kA 440 V AC
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Kategorija B
Tip Upravljanja	Tipkalo
Način Montiranja	Izvlačivi

Dodatno

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	65 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz 65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz 65 kA pri 525 V AC 50/60 Hz 65 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	65 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz 65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz 65 kA pri 525 V AC 50/60 Hz 65 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Nazivna Struja Otpornosti Na Kratki Spoj	65 kA 1 s 36 kA 3 s
[Icm] Nazivna Prekidna Moć Kratkog Spoja	143 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz 143 kA 440 V AC pri 50/60 Hz 143 kA 525 V AC pri 50/60 Hz 143 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
Sensor Rating	400 A 1000 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	12 kV
Disipacija Snage U W	150 W
Maksimalno Vrijeme Prekidanja	25 ms

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Maksimalno Vrijeme Reagiranja Zatvaranja	70 ms
Pomoć Za Montažu	Stražnja ploča Šine
Gornji Priključak	Sprijeda Rear
Doljni Spoj	Sprijeda Rear
Doseg Priključka	115 mm
Mehanička Trajnost	12500 ciklus/a bez održavanja 25000 ciklus/a uz održavanje
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 AC-23A 10000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3 AC-23A 10000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3 AC-3 6000 ciklus/a 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
Visina	439 mm
Širina	441 mm
Dubina	395 mm
Neto Masa Proizvoda	90 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Certifikati Proizvoda	CE CCC EAC

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP30 u sukladnosti sa IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	4 u sukladnosti sa IEC 60664-1
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C
Radna Visina	0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti 2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	30,5 cm
Paket 1 Širina	29,5 cm
Paket 1 Dužina	37,5 cm
Paket 1 Težina	47,036 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Pvc-A

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja