

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



sklopnik iCT 25A 2NO 230...240V
50Hz

A9C20732

Cijena* bez PDV-a: 29,56 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Acti9
Naziv Proizvoda	Acti9 iCT
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopnik
Skraćeno Ime Uređaja	iCT
Namjena Uređaja	Za motore - grijanje- rasvjetu
Polovi	2P
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Sastav Kontakata Polova	2 radna (NO)
Vrsta Mreže	AC
Tip Upravljanja	Daljinsko upravljanje
[Uc] Napon Upravljačkog Kruga	230...240 V AC 50 Hz

Dodatno

Mrežna Frekvencija	50 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	250 V AC 50 Hz
Maksimalna Snaga	1,2 W 250 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV
Tip Upravljačkog Signala	Trajni signal
Frekvencija Uklapanja	100 operacija sklapanja/dan
Lokalna Signalizacija	Indikator akcije
Potrošnja Zadržanja U Va	2,7 VA
Potezna Snaga U Va	9,2 VA
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	35 mm simetrišna DIN šina
9 Mm Vrhovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	68,5 mm
Boja	Bijela

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Mehanička Izdržljivost	1000000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	100000 ciklus/a IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 ciklus/a IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklus/a IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Priključci - Stezaljke	Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5 mm² Krut Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1...4 mm² Fleksibilni Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5...6 mm² Krut Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 1,5...2,5 mm² Krut Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5...2,5 mm² Fleksibilni
Okretni Moment Zatezanja	Upravljački krug 0,8 N.m Krug napajanja 0,8 N.m
Kompatibilnost Proizvoda	IACTs IACTp IACT 24 IATEt IACTc
Kod Kompatibilnosti	ICT
Segmet Tržišta	Stambeni Mala reklama

Okolina

Standardi	IEC/EN 61095
Razina Buke	30 dB
Disipacija Topline	0,9 W 50/60 Hz
Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	2
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2 IEC 60068-1 2
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Radna Visina	2000 m
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,800 cm
Paket 1 Širina	7,000 cm
Paket 1 Dužina	8,500 cm
Paket 1 Težina	116,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	8,000 cm
Paket 2 Širina	9,500 cm
Paket 2 Dužina	23,000 cm

Paket 2 Težina	1,451 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	144
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	17,903 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja