

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony tête bt-pous double
touche - Ø22 - blanc + noir - E - S
- IP66, IP69K

ZB5AW7A1721

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Tête de bouton-poussoir double touche lumineux
Accessoires Associés	DEL intégrale
Nom De L'Appareil	ZB5
Matériau De La Collettere	Plastique gris foncé
Type De Tête	Standard
Diamètre De Fixation	22 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rectangulaire
Type D'Unité De Commande	rappel à ressort
Profil Du Dispositif De Commande	2 boutons affleurants - 1 témoin central
Description Des Opérateurs	"I" blanc - "O" noir

Complémentaires

Largeur Hors Tout Cao	30 mm
Hauteur Hors Tout Cao	50 mm
Profondeur Hors Tout Cao	30 mm
Poids Du Produit	0,023 kg
Couleur Du Marquage	Marquage noir avec capsule blanche
Profil De L'Unité De Commande	Blanc affleurant, I (noir) Noir affleurant, O (blanc)
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Boîte Associée	XALD 1 découpe
Présentation Du Produit	Sous-ensembles de base

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP66 IP67 IP69 IP69K

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue Aux Chocs Ik	IK05 conforming to CEI 50102
Normes	EN/CEI 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/CEI 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-4 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	BV DNV CSA GL LROS (Lloyds register of shipping) listé UL
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,500 cm
Poids De L'Emballage 1	25,200 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	200
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,470 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1600
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	51,760 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui


Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie


Encombrements

Dimensions

Sans capuchon




Avec capuchon ZBA708




Description technique


Composition électrique correspondant aux codes M1 et M7




Composition électrique correspondant aux codes M2 et M8



Composition électrique correspondant aux codes M6 et P2



Composition électrique correspondant aux codes M5, M10, MF1, MR1 et MF2



Légende

Contact simple



Contact double



Bloc lumineux



Emplacement possible

