

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti9 DPN Vigi K kombinirana
zaštitna sklopka - 1P+N - 16A - C
krivulja - 6000A - 30mA - klasa AC

A9D20616

Cijena* bez PDV-a: 35,72 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 DPN Vigi K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka sa nadstrujnom zaštitom (RCBO)
Skraćeno Ime Uređaja	DPN Vigi K
Namjena Uređaja	Distribucija
Opis Polova	1P + N
Broj Zaštićenih Polova	1
Pozicija Nule	Lijevo
[In] Nazivna Struja	16 A
Vrsta Mreže	AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Osjetljivost Na Struju Curenja Zemljospoja	30 mA
Vremenska Odgoda Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Trenutno
Klasa Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Tip AC
Prekidna Moć	6000 A Icnpri220...240 V AC 50 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 61009-2-1
Oznake Kvalitete	VDE

Dodatno

Complementary	Odvod
Mrežna Frekvencija	50 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	220...240 V AC 50 Hz
Limit Magnetskog Prekidanja	5...10 x In
Tehnologija Prekidanja Diferencijalne Struje	Naponski neovisno
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	6000 A 100 % x Icn 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Nazivna Prekidna Moć [Icu] [Icm]	Idm 4500 A 220...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Klasa Ograničenja	3 EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV
Indikator Pozicije Kontakta	Da

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Uključeno, isključeno, trip kvara
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
Visina Priključka	9 mm između faze i neutralne točke
9 Mm Vrhovi	4
Visina	81 mm
Širina	36 mm
Dubina	72 mm
Neto Masa Proizvoda	125 g
Boja	Bijela (RAL 9003)
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	20000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke Faza 1...25 mm² Krut Tunel - stezaljke Neutralna 1...16 mm² Krut Tunel - stezaljke Faza 1...16 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke Neutralna 1...10 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	15 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	2 N.m vrh ili dno
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Integriran

Okolina

Standardi	EN/IEC 61009-2-1
Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	3
Kategorija Prenapona	III u skladnosti sa IEC 60364
Elektromagnetska Kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u skladnosti sa EN/IEC 61009-2-1
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-5...40 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-30...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	10,000 cm
Paket 1 Težina	216,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	54
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm

Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	12,091 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja