

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



iC60N – minijaturni prekidač – 2P – 25 A – C krivulja

A9F74225

Cijena* bez PDV-a: 14,84 EUR

Osnovno

Namjena Uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 iC60
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno Ime Uređaja	iC60N
Opis Polova	2P
Broj Zaštićenih Polova	2
[In] Nazivna Struja	25 A
Vrsta Mreže	DC AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Prekidna Moć	6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1 36 kA Icupri12...60 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 10 kA Icupri<= 125 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 10 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 20 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 6 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2 36 kA Icupri100...133 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Korištenja	Kategorija A EN 60947-2 Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost Za Izolaciju	Da u sukladnosti sa EN 60898-1 Da u sukladnosti sa EN 60947-2 Da u sukladnosti sa IEC 60898-1 Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
Standardi	IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1

Dodatno

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Granica Magnetskog Prekidanja	8 x In +/- 20 %

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

[Ics] Nazivna Prekidna Moć	15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % IEC 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA 100 % EN 60947-2 - 72...125 V DC
Klasa Ograničenja	3 EN 60898-1 3 IEC 60898-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV u sukladnosti sa EN 60947-2 6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
Indikator Pozicije Kontakta	Da
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Indikator tripa
Način Montiranja	Fiksirano
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Vrh ili dno da
9 Mm Vrhovi	4
Visina	85 mm
Širina	36 mm
Dubina	78,5 mm
Neto Masa Proizvoda	0,25 kg
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Jedna stezaljka vrh ili dno) 1...25 mm² Krut Jedna stezaljka vrh ili dno) 1...16 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	2 N.m vrh ili dno
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Zasebni blok

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 u sukladnosti sa IEC 60529 IP20 u sukladnosti sa EN 60529
Stupanj Onečišćenja	3 u sukladnosti sa EN 60947-2 3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija Prenapona	IV
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2 IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Radna Visina	0...2000 m
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-35...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4 cm
Paket 1 Širina	7 cm
Paket 1 Dužina	9 cm
Paket 1 Težina	232 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	9 cm
Paket 2 Širina	10 cm
Paket 2 Dužina	22 cm
Paket 2 Težina	1,475 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	66
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	16,46 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja