

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 K60N 3P – 32 A – Krivulja C 6000 A

A9K02332

Cijena* bez PDV-a: 13,78 EUR

Osnovno

Namjena Uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 K60
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno Ime Uređaja	K60N
Opis Polova	3P
Broj Zaštićenih Polova	3
[In] Nazivna Struja	32 A
Vrsta Mreže	AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Prekidna Moć	6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Kategorija Korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost Za Izolaciju	Da u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati Proizvoda	OVE VDE

Dodatno

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Granica Magnetskog Prekidanja	5...10 x In
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Klasa Ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Indikator Pozicije Kontakta	Ne
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Bez
Način Montiranja	Fiksirano
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Donja strana dvostruki priključak (biconnect)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

9 Mm Vrhovi	6
Visina	81 mm
Širina	54 mm
Dubina	70 mm
Neto Masa Proizvoda	0,36 kg
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...35 mm² Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5...35 mm² Krut Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...25 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5...25 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzavrš ili dno
Okretni Moment Zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Bez

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	2 u skladnosti sa IEC 60898-1 2 u skladnosti sa EN 60898-1
Kategorija Prenapona	II
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2 IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Radna Visina	0...2000 m
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,5 cm
Paket 1 Širina	5,4 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	340 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	4
Paket 2 Visina	8 cm
Paket 2 Širina	9 cm
Paket 2 Dužina	23 cm
Paket 2 Težina	1,482 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	48
Paket 3 Visina	30 cm

Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	18,327 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja