

# Fiche technique du produit

Spécifications



## CORPS A CONTACT

ZC2JD12

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2013

! Fin de service le: 30 juin 2014

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme De Produit              | Fins de course Telemecanique XC Standard                                                                                         |
| Nom De Gamme                  | Format standard                                                                                                                  |
| Type De Produit Ou Équipement | Corps d'interrupteur de position                                                                                                 |
| Nom De L'Appareil             | ZC2J                                                                                                                             |
| Type De Carter                | Corps enfichable                                                                                                                 |
| Accessoires Associés          | XC2J                                                                                                                             |
| Tête À Associer               | ZC2JE64<br>ZC2JE09<br>ZC2JE65<br>ZC2JE61<br>ZC2JE05<br>ZC2JE62<br>ZC2JE63<br>ZC2JE01<br>ZC2JE02<br>ZC2JE70<br>ZC2JE66<br>ZC2JE03 |
| Matière Du Corps              | Métal                                                                                                                            |
| Entrée De Câble               | 1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus)                                                                            |
| Nombre De Pôles               | 1                                                                                                                                |
| Description Des Contacts      | 1 F/O                                                                                                                            |
| Fonctionnement Des Contacts   | À action brusque                                                                                                                 |
| Type D'Enclenchements         | 1 1 position                                                                                                                     |
| Matière Des Contacts          | Contacts plaqués argent                                                                                                          |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage Local                                  | Avec                                                                                                                                          |
| Raccordement Électrique                          | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²                                                                           |
| Ouverture Positive                               | Sans                                                                                                                                          |
| Vitesse D'Attaque Minimale                       | 0,01 m/min                                                                                                                                    |
| [Ie] Courant Assigné D'Emploi                    | 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe | 10 A                                                                                                                                          |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolement                | 500 V se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts                          |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance Maximale Entre Bornes      | 0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection Contre Les Courts-Circuits | 10 A cartouche fusible, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée De Vie Électrique               | 5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Type De Circuit                       | Module de témoin lumineux lampe néon, 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largeur                               | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hauteur                               | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                            | 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids Du Produit                      | 0,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description Des Bornes Iso N°1        | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Degré De Protection (Ip)         | IP65                    |
| Tenue Aux Chocs (Ik)             | IK08                    |
| Température De Fonctionnement    | -25...70 °Cpourstandard |
| Température Ambiante De Stockage | -40...70 °C             |
| Caractéristique D'Environnement  | Corrosif                |

## Emballage

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Type D'Emballage 1             | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|